



HID-EXC per lampade SOX

EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Driver elettronici per lampade SOX; progettati per risparmiare energia e ridurre i costi di manutenzione


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto	0,15 ms
Corrente in ingresso (Nom)	0.30 A
Picco corrente di spunto (Max)	40 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	22
Cablaggio	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	10 m
Tipo connettore	Inserto
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 50 °C
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	75 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	L 280x39x28

Approvazione e applicazione	
Standard di sicurezza	EN60928, 60926
Standard ambientale	ISO 14001
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato CB
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150006244430
Codice d'ordine	06244430
Codice materiale (12NC)	913700621766
Codice locale	EXC066S50NEW
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500062444
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500062451

HID-EXC per lampade SOX

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

