



HID-EXC SOX

EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Zasilacze elektroniczne dla lamp SOX; ich konstrukcja pozwala oszczędzać energię i redukować koszty utrzymania


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego	0,15 ms
Prąd wejściowy (Nom)	0.30 A
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	40 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym	22
1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	
Okablowanie	
Długość przewodu od urządzenia do lampy	10 m
Rodzaj złącza	Wkład
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 50°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	L 280x39x28

Certyfikaty i zastosowania	
Norma bezpieczeństwa	EN60928, 60926
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat CB
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150006244430
Kod zamówienia	06244430
Materiał Nr (12NC)	913700621766
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500062444
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500062451

HID-EXC SOX

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

