PHILIPS

Lighting

EXC para Sodio Baja Presión

EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Equipos electrónicos para lámparas SOX; diseñados para ahorrar energía y reducir los costes de mantenimiento

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción	0,22 ms
Corriente de entrada (nom.)	0.41 A
Pico de corriente de irrupción (máx.)	50 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	12

Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	10 m
Tipo de conector	Inserción

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C

Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	L 335x39x28

Aprobación y aplicación	
Norma de seguridad	EN60928, 60926
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado CB

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150074108030
Código de pedido	74108030
Código 12NC	913700621866
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500741080
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500741097

EXC para Sodio Baja Presión

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	335,0 mm	325,0 mm	39,0 mm

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.