



HID-EXC SOX-lampuille

EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Elektroniset liitäntälaitteet SOX-lampuille; suunniteltu säästämään energiaa ja minimoimaan ylläpitokulut


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisvirran leveys	0,22 ms
Ottovirta (nim.)	0.41 A
Syttymisvirtapiikki (suurin)	50 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12
Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	10 m
Liitintyyppi	Liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 335x39x28

Merkinnät ja luokitukset	
Turvallisuusstandardi	EN60928, 60926
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus CB-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150074108030
Paikallisen koodin kuvaus	4026774
Tilauskoodi	74108030
Tuotekoodi (12NC)	913700621866
Paikallinen koodi	4026774
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500741080
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500741097

HID-EXC SOX-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	335,0 mm	325,0 mm	39,0 mm

