



HID-EXC per lampade SOX

EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Driver elettronici per lampade SOX; progettati per risparmiare energia e ridurre i costi di manutenzione


Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---|-------------------|
| Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |
| Larghezza corrente di spunto | 0,22 ms |
| Corrente in ingresso (Nom) | 0,41 A |
| Picco corrente di spunto (Max) | 50 A |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 12 |
| Cablaggio | |
| Lunghezza cavo da dispositivo a lampada | 10 m |
| Tipo connettore | Inserito |
| Temperatura | |
| Range temperatura ambiente | Da -20 °C a 50 °C |
| Temp. Involucro per definire la durata (Nom) | 75 °C |
| Meccanica e corpo | |
| Corpo | L 335x39x28 |

| Approvazione e applicazione | |
|---|--|
| Standard di sicurezza | EN60928, 60926 |
| Standard ambientale | ISO 14001 |
| Marchi di approvazione | Marchio CE Certificato ENEC Certificato CB |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz |
| Nome completo prodotto | EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ |
| Full EOC | 871150074108030 |
| Codice d'ordine | 74108030 |
| Codice materiale (12NC) | 913700621866 |
| Codice locale | EXC091S50NEW |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8711500741080 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8711500741097 |

HID-EXC per lampade SOX

Disegno tecnico



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|-------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 335,0 mm | 325,0 mm | 39,0 mm |

