



HID-EXC voor SOX lampen

EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Elektronische VSA-units voor SOX-lampen. ontworpen om energie te besparen en om onderhoudskosten te verlagen.


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom	0,22 ms
Ingangsstroom (nom.)	0.41 A
Aanloopstroom (max.)	50 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) 12	
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m
Connectortype	Insert
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 335x39x28

Keurmerken en classificaties	
Veiligheidsnorm	EN60928, 60926
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150074108030
Bestelcode	74108030
Materiaalnr. (12NC)	913700621866
Lokale code	EXC091S50
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500741080
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500741097

HID-EXC voor SOX lampen

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	335,0 mm	325,0 mm	39,0 mm

