



EXC for SOX

EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Controladores electrónicos para lámpadas SOX; concebidos para poupar energia e reduzir os custos de manutenção

Dados do produto

Informações gerais	
Código da aplicação	EII
Tipo de lâmpada	SOX-E
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	12
Reinício automático	Não

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de rede mínima operacional (Mín.)	180 V
Frequência de funcionamento (Nom.)	45 kHz
Fator de potência 100% de carga (Nom.)	0,95
Tensão da ignição (Máx.)	1,0 kV
Tensão da ignição (Mín.)	0,6 kV
Tempo de desativação da ignição (Nom.)	0,08 min
Desempenho da tensão de rede (CA)	-8%+6%
Segurança da tensão de rede (CA)	-10%+10%
Corrente de fuga à terra (Nom.)	0,5 mA
Tensão de pico de saída (Máx.)	1000 V
Largura da corrente de irrupção	0,22 ms
Tolerância mínima da potência	-10%/+10%
Corrente de entrada (Nom.)	0,41 A
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	50 A

Cabeamento	
Capacidade do cabo de saída de ligação de ambas as saídas (Nom.)	1000 pF
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	10 m
Comprimento do cabo descarnado	8,0 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	0,50-2,50 mm ²
Tipo de conector	Inserir

Características do sistema	
Potência da lâmpada-balastro nominal	91 W
Potência nominal da lâmpada em SOX-E	91 W
Potência do sistema em SOX-E	93,0 W
Potência da lâmpada com SOX-E	87,0 W
Perda de potência em SOX-E	6,0 W

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	50 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	80 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
Caixa T desligada (Mín.)	75 °C

EXC for SOX


Dados mecânicos e de revestimento	
Compartimento	L 335x39x28

Aprovação e aplicação	
Luminária com classificação IP	20
EMI 9 kHz... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.1
Standard de segurança	EN 60928, 60926
Padrão de qualidade	ISO 9000:2000
Norma ambiental	ISO 14001
Norma de emissão de corrente harmónica	EN 60555.2
Standard de vibração	IEC68-2-6 F c
Impactos standard	IEC 68-2-29 Eb
Padrão de humidade	IEC 928-13
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação CB

Nível de zumbido e ruído	37 dB(A)
--------------------------	----------

Dados do produto	
Código do produto completo	871150074108030
Nome de produto da encomenda	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – Produto	8711500741080
Código de encomenda	74108030
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	913700621866
Peso líquido (Peça)	0,320 kg

Desenho dimensional



EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz

Product

EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz

