



EXC för SOX lampor

EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Elektroniska drivers för SOX-lampor sparar energi och sänker underhållskostnaderna


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,22 ms
Ingående ström (nom)	0.41 A
Startströmstopp (max)	50 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	12
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	10 m
Kopplingstyp	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 335x39x28

Användning och godkännande	
Säkerhetsstandard	EN60928, 60926
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat CB-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150074108030
Beskrivning av lokal kod	7981109
Beställningsnummer	74108030
Materialnummer (12NC)	913700621866
Lokal kod	7981109
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500741080
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500741097

EXC för SOX lampor

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	335,0 mm	325,0 mm	39,0 mm

