



# HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO fényforrásokhoz

## HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 220-240V

A HF-Performer Intelligent egy vékony és pehelykönnyű nagyfrekvenciás elektronikus előtét, amely lehetővé teszi a TL5 HE és HO lámpák azonos hosszú cseréjét, a világítástervezés és kezelés logisztikai rugalmasságának maximalizálása érdekében. A Philips EII technológián alapuló intelligens teljesítmény funkció segítségével a HF-Performer Intelligent maximális rendszerhatékonyságra optimalizált (CELMA EEI A2 BAT) a TL5 és TL5 Eco lámpákkal.

### Termék adatok

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Működtetés és elektronika</b>                              |                     |
| Bemeneti feszültség                                           | 220–240 V           |
| Hálózati frekvencia                                           | 50 to 60 Hz         |
| Bemeneti frekvencia                                           | 50–60 Hz            |
| Szivárgó földáram (maximum)                                   | 0,5 mA              |
| Induló áramlökés szélessége                                   | 0,35 ms             |
| Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)                        | 20 A                |
| Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges) | 18                  |
| <b>Kábelezés</b>                                              |                     |
| Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók                         | Betét               |
| Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók                         | Betét               |
| <b>Hőmérséklet</b>                                            |                     |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány                              | –25 és 50 °C között |

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges) | 75 °C                                           |
| A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)     | 75 °C                                           |
| <b>Mechanika és tokozás</b>                    |                                                 |
| Ház                                            | L360x30x22                                      |
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b>    |                                                 |
| Por és víz elleni védelem kódja                | IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]            |
| Energiahasonosítási index                      | A2 BAT                                          |
| Biztonsági szabvány                            | IEC 61347-2-3                                   |
| Környezetvédelmi szabvány                      | ISO 14001                                       |
| Jóváhagyási jelzések                           | CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány |


## HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO fényforrásokhoz

### Termékadatok

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| A termék megrendelési neve | HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII<br>220-240V |
| Teljes terméknev           | HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 220-240V        |
| Full EOC                   | 871150091494130                         |
| Rendelési kód              | 91494130                                |
| Cikkszám (12NC)            | 913700624066                            |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1             |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8711500914941 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 12            |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8711500914958 |

### Méretezett rajza



| Product                              | D1     | C1    | A1     | A2     | B1    |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |

