



HF-PERFORMER Intelligent TL5- lampuille

HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V

HF-Performer Intelligent – Master- ja ECO TL5 HE/HO-, TL-D- ja PL-L-lampuille. HF-Performer Intelligent tunnistaa liitetyn lampun automaattisesti ja voi säätää sen toimintaparametreja muista lampuista riippumatta. Tästä on merkittävää hyötyä erityisesti T5-lamppuja käytettäessä, sillä saman mittaisia TL5 HE- ja HO-lamppuja voidaan käyttää ristiin samassa järjestelmässä. Valittavana on seitsemän eri liitäntälaitetta, joten asiakkaan käyttämään yhdistelmään löytyy aina sopiva ratkaisu riippumatta siitä, onko järjestelmään kytketty Master TL5-, Eco-, TL-D- vai PL-L-lamppuja. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin veden sisäänpääsystä suojattu ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,35 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	20 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	18

Johdotus	
Tuloliitännöiden liitintyyppi	Liitin
Lähtöliitännän liitintyyppi	Liitin

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-25...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C

HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	L360x30x22
-------	------------

Merkinnät ja luokitukset


Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A2 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
---------------------	--------------------------------------

Koko tuotenimi	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V
Full EOC	871150091496530
Paikallisen koodin kuvaus	4026913
Tilauskoodi	91496530
Tuotekoodi (12NC)	913700624166
Paikallinen koodi	4026913
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500914965
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500914972

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

