



HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 220-240V

HF-Performer Intelligent är ett platt, tunt och lätt elektroniskt driftdon som gör att det går att byta ut TL5 HE- och HO-lampor av samma längd för att få största möjliga flexibilitet i armaturens utformning och hantering. De smarta strömfunktionerna bygger på Philips EII-teknik och gör att HF-Performer Intelligent är optimerat för maximal systemeffektivitet (CELMA EEI A2 BAT) i kombination med TL5- och TL5 Eco-lampan.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,35 ms
Startströmstopp (max)	31 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	12

Kabalage

Kopplingstypens ingångsterminaler	Inlägg
Kopplingstypens utgångsterminal	Inlägg

Temperatur

Omgivningstemperatur	–25 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L360x30x22

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

Produktdata


Beställningsproduktnamn	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220–240V
Fullständigt produktnamn	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 220–240V
Full EOC	871150091500930
Beskrivning av lokal kod	7981216
Beställningsnummer	91500930
Materialnummer (12NC)	913700624266
Lokal kod	7981216

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500915009
Räknare – antal förpackningar per kartong	12

EAN/UPC – Hölje	8711500915016
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

