



HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V

HF-Performer Intelligent é um balastro electrónico de alta frequência leve e estreito que viabiliza a substituição de lâmpadas TL5 HE e HO com o mesmo comprimento para maximizar a flexibilidade logística no design e manuseamento de luminárias. Com as respectivas funcionalidades avançadas de energia baseadas na tecnologia Philips EII, o HF-Performer Intelligent é otimizado para eficiência máxima do sistema (CELMA EEI A2 BAT) em combinação com as lâmpadas TL5 e TL5 Eco.

Dados do produto

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA
Largura da corrente de irrupção	0,35 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	31 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	12
Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Inserção
Tipo de conector dos terminais de saída	Inserção
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C


Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	L360x30x22
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
índice de eficiência energética	A2 BAT
Standard de segurança	IEC 61347-2-3
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

Nome do produto completo	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V
Código do produto completo	871150091502330
Código de encomenda	91502330
N.º material (12NC)	913700624366
Numerador – Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC – Produto/caixa	8711500915023
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500915030

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

