



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Předřadník PrimaVision Power je navržen tak, aby dosahoval optimálního výkonu u světelných zdrojů CDM 100 a 150 W – je tedy ideálním řešením tam, kde se klade důraz na světlo s vysokou intenzitou.

Údaje o produktu

General Information	
Typ světelného zdroje	CDM
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Vhodné pro venkovní použití	No
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	6
Automatický restart	Yes
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Provozní frekvence (jmen.)	0.14 kHz
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0,95
Napětí pro zažehnutí (max.)	5,0 kV
Doba vypnutí zapalování (jmen.)	20 min
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-10%+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-18%+10%
Svodový proud (max.)	350 mA
Šířka náběhového proudu	0,50 ms
Odhylka konstantního příkonu	-3%+3%
Ztráty výkonu (jmen.)	10 W

Špička náběhového proudu (max.)	50 A
---------------------------------	------

Wiring	
Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	200 pF
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2,0 m
Délka odizolovaného drátu	10.0-11.0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0.75-2.50 mm ²
Typ konektoru	Insert

System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	150 W

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	80 °C
Teplota skladování (min.)	-25 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	70 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C

PrimaVision Power for CDM

Mechanical and Housing

Tělo /1



Approval and Application

Aktivní teplotní ochrana	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard vibrací	IEC60068-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 60068-2-29 Eb
Značky schválení	F-Marking CE marking ENEC certifikát VDE-EMV certificate CB Certificate
Úroveň brumu a hluku	Inaudible

Product Data

Úplný kód výrobku	871150091287930
Objednávací název produktu	HID-PV C 150 /1 CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – výrobek	8711500912879
Objednávací kód	91287930
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	913700624466
Celková hmotnost (kus)	0,480 kg

Rozměrové výkresy



HID-PV C 150 /1 CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /1 CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206,0 mm	82,7 mm

