

HID-PrimaVision Power CDM

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Het PrimaVision Power-VSA is ontworpen voor optimale prestaties van 100 en 150 W CDM-lampen: ideaal als licht met een hoge intensiteit belangrijk is

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	6
Automatische herstart	Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.14 kHz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.95
Ontstekingspanning (max.)	5,0 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	20 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%/+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%/+10%
Aardlekstroom (max.)	350 mA
Duur aanloopstroom	0,50 ms
Constance vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	10 W
Aanloopstroom (max.)	50 A

Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdrazen onderling (nom.)	200 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2,0 m
Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.75-2.50 mm ²
Connectortype	Insert

Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	150 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	70 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	/I

HID-PrimaVision Power CDM

Goedkeuring en Toepassing



Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC60068-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 60068-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens

Volledige productcode	871150091287930
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500912879
Bestelcode	91287930
Local Code	PVC150ICDM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	913700624466
Netto gewicht (per stuk)	0,480 kg

Maatschets



HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206,0 mm	82,7 mm

