



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Echipamentul PrimaVision Power este conceput pentru performanța optimă a lămpilor CDM de 100 și 150 W – ideal acolo unde lumina de înaltă intensitate este importantă.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	350 mA
Lățime curent de pornire	0,50 ms
Vârf curent de pornire (max.)	50 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	6
Cablaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	2,0 m
Tip conector	Insertie
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 °C până la 45 °C
Durată de viață T-case (nom.)	70 °C
Maximum T-case (max.)	80 °C

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	/I
Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV Certificat CB
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091287930
Cod de comandă	91287930
Număr material (12NC)	913700624466
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500912879
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500912886

PrimaVision Power for CDM

Cote

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206,0 mm	82,7 mm

