

KVG Zündgeräte

SX 131 220-240V 50/60HZ

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss

Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 75 °C
Gehäusetemperatur (Max)	80 °C


Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	SNI-85

Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	SX 131 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	SX 131 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150091589430
Bestellcode	91589430
Material-Nr. (12NC)	913700625366
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500915894
Zähler - Pakete pro Außenkarton	48
EAN Umverpackung	8711500908230

KVG Zündgeräte

Abmessungsskizzen



Product	C1	A1	B1
SX 131 220-240V 50/60Hz	38.5 mm	85.5 mm	41.5 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.