



Tændingsenheder for damplamper

SX 73 220-240V 50/60HZ

HID-tændere til seriesystemer


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Ledningsføring	
Stiktype	Skrue
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	SNI-85
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Ordreprodukt navn	SX 73 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	SX 73 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150092005830
Beskrivelse af lokal kode	2049000357
Ordrekode	92005830
Materialenr. (12NC)	913700625466
Lokal ordrekode	2049000357
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500920058
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	48
EAN/UPC – kasse	8711500908209

Tændingsenheder for dampplamper

Målskitse



Product	C1	A1	B1
SX 73 220-240V 50/60Hz	38,5 mm	85,5 mm	41,5 mm

