




HF-Regulator II PL-T/C-lampuille

HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Pienikokoinen elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen, analoginen protokolla (1-10 V), PL-T-, PL-C- ja PL-R-lamppuja varten.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,35 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	45 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) 12	
Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Liitin
Lähtöliitäntä liitintyyppi	Liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	65 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ohjauskäyttöliittymä	1-10V


Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	S 123x79x33
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A1 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790080972500
Paikallisen koodin kuvaus	4026920
Tilauskoodi	80972500
Tuotekoodi (12NC)	913700626566
Paikallinen koodi	4026920
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500880758

HF-Regulator II PL-T/C-lampuille

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900809725

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

