



HF-Regulator II pentru PL-T/C

HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Balast electronic de înaltă frecvență, compact, pentru reglarea intensității luminoase, care utilizează protocolul analogic (1-10 V) pentru lămpi PL-T, PL-C și PL-R. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalația ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricărei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipată cu orice alte protecție electrică necesară, așa cum este normal într-o astfel de instalație și aplicație tipică.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric		Maximum T-case (max.)		75 °C
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase		
Frecvență linie	50 to 60 Hz	Interfață sistem de comandă	1-10V	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Sistem mecanic și carcasă		
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA	Carcasă	S 123x79x33	
Lățime curent de pornire	0,35 ms	Aprobare și aplicație		
Vârf curent de pornire (max.)	45 A	Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]	
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	12	Indice de eficiență energetică	A1 BAT	
Cablaj		Standard de siguranță	IEC 61347-2-3	
Tip conector borne de intrare	Inserție	Standard de mediu	ISO 14001	
Tip conector borne de ieșire	Inserție	Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV	
Temperatură				
Interval temperatură ambiantă	De la -20 °C până la 50 °C			
Durată de viață T-case (nom.)	65 °C			

HF-Regulator II pentru PL-T/C

Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790080972500
Cod de comandă	80972500

Număr material (12NC)	913700626566
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500880758
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900809725

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

