



HF-Regulator II pentru PL-T/C

HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Balast electronic de înaltă frecvență, compact, pentru reglarea intensității luminoase, care utilizează protocolul analogic (1-10 V) pentru lămpi PL-T, PL-C și PL-R. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalația ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricărei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipată cu orice alte protecție electrică necesară, așa cum este normal într-o astfel de instalație și aplicație tipică.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lățime curent de pornire	0,35 ms
Vârf curent de pornire (max.)	27 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28
Cabla	
Tip conector borne de intrare	Inserție
Tip conector borne de ieșire	Inserție
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 °C până la 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	65 °C


Maximum T-case (max.)	75 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Interfață sistem de comandă	1-10V
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	S 123x79x33
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A1 BAT
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV

HF-Regulator II pentru PL-T/C

Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790080971800
Cod de comandă	80971800

Număr material (12NC)	913700626666
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500880765
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900809718

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

