



Primaline halogeenimuuntajat

PRIMALINE 150 230-240V 50/60HZ

Philips Primaline on korkeataajuuksinen elektroninen halogeenimuuntaja, joka sopii pienjännitteisille 12 V:n halogeenilampuille. Se tarjoaa verrattoman suorituskyvyn ja sisältää IEC- ja ENEC-standardien mukaisen ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus.

Se on saatavissa 70, 105 ja 150 W:n versioina ja sopii pienikokoisiin downlight - halogeenivalaisimiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Muuntaja ei sovellu tasavirtakäyttöön

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	230–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Käyttölämpötila	
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	65 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C


Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	SELV CE-merkintä ENEC-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Primaline 150 230-240V 50/60Hz

Koko tuotenimi	PRIMALINE 150 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091270130
Tilauskoodi	91270130
Tuotekoodi (12NC)	913700627791
Paikallinen koodi	4026684
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500912701
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500912718

Primaline halogeenimuuntajat

Mittapiirros



Product	C1	A1	B1
Primaline 150 230-240V 50/60Hz	33 mm	145 mm	51 mm

