

HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c este un balast electronic durabil, subţire şi de înaltă frecvenţă pentru o gamă largă de aplicaţii CFL-ni. Este ideal pentru aplicaţii în care este necesară o eficienţă energetică ridicată. Gama HF-Performer EII are un design robust, îndeplinește toate standardele internaţionale relevante de siguranţă și performanţă și este eficientă din punct de vedere energetic (CELMA EEI A2). Balastul este conceput în primul rând pentru aplicare în interior. Pentru aplicaţii în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de ClasaI minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecţie electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicaţie tipică.

Catalog de date

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Lăţime curent de pornire	0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)	18 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28

Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Inserţie
Tip conector borne de ieşire	Inserţie

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -25 °C până la 50 °C
Durată de viaţă T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C


HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A2
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV

Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Numele complet al produsului	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Full EOC	871150091397530
Cod de comandă	91397530
Număr material (12NC)	913700630766
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500913975
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500913982

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.