



HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

O HF-Performer EII PL-T/C/R/TL5C é um balastro electrónico de alta frequência, estreito e sustentável para uma vasta gama de aplicações CFL- ni. É ideal para aplicações em que a elevada eficiência energética é um requisito. A gama HF-Performer EII caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e é eficiente energeticamente (CELMA EEI A2).

Dados do produto

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção	0,35 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	31 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	12
Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Inserção
Tipo de conector dos terminais de saída	Inserção
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C


T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
índice de eficiência energética	A2
Standard de segurança	IEC 61347-2-3
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Nome do produto completo	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Código do produto completo	871150091399930

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Código de encomenda	91399930
N.º material (12NC)	913700630866
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500913999

Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500914019

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

