



HID-PrimaVision CDM Xtreme

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz


Driver elettronici altamente affidabili per lampade a medio wattaggio: durata di 80.000 ore per la versione Xtreme e di 50.000 ore per le altre versioni

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Standard ambientale	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Standard ambientale	ISO 14001
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato CB
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA	Dati del prodotto	
Corrente in ingresso (Nom)	1,53 A	Nome prodotto ordine	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	4	Nome completo prodotto	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Cablaggio		Full EOC	872790084311800
Tipo connettore	Inserito	Codice d'ordine	84311800
Temperatura		Codice materiale (12NC)	913700639466
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 55 °C	Codice locale	HIDPV315S
Meccanica e corpo		Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Corpo	/S	EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500880888
Approvazione e applicazione		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Standard di sicurezza	EN60928, 60926	EAN/UPC - Case	8727900843118

HID-PrimaVision CDM Xtreme

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	60,0 mm	215,0 mm	204,5 mm	128,5 mm	111,5 mm

