



# PrimaVision for CDM Elite MW

## HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Controladores electrónicos de elevada fiabilidade para lâmpadas de potência média: Vida útil de 80.000 horas para a versão Xtreme e 50.000 horas para versões que não sejam Xtreme

### Dados do produto


Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA
Corrente de entrada (Nom.)	1,53 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	4
Cablagem	
Tipo de conector	Inserção
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	/S

Aprovação e aplicação	
Standard de segurança	EN60928, 60926
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação CB

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	872790084311800
Código de encomenda	84311800
N.º material (12NC)	913700639466
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500880888
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC - Caso	8727900843118

## PrimaVision for CDM Elite MW

### Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	60,0 mm	215,0 mm	204,5 mm	128,5 mm	111,5 mm

