



HID-PrimaVision CDM Xt

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Высоконадежные электронные драйверы для ламп среднего напряжения: Срок службы 80 000 часов при использовании технологии Xtreme и 50 000 ч без использования технологии Xtreme


Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA
Входной ток (ном.)	1.53 A
Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)	4
Проводка	
Тип соединения	Вставка
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 55 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	/S
Соответствие требованиям и область применения	
Стандарт безопасности	EN60928, 60926

Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат CB
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Полное название продукта	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Полный код продукта	872790084311800
Код заказа	913700639466
Материал № (12NC)	913700639466
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500880888
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8727900843118

HID-PrimaVision CDM Xt

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	60,0 mm	215,0 mm	204,5 mm	128,5 mm	111,5 mm

