


PHILIPS

Lighting



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení

Údaje o produktu

General Information		Špička náběhového proudu (max.)	
Kód přihlášky	HPF		15 A
Verze typu	mk1	Wiring	
Typ světelného zdroje	CDM	Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	150 pF
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka	Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2 m
Vhodné pro venkovní použití	No	Délka odizolovaného drátu	10.0-11.0 mm
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	24	Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0.75-2.50 mm ²
Operating and Electrical		Typ konektoru	Insert
Vstupní napětí	220 to 240 V	System characteristics	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Jmen. příkon předřadníku a zdroje	20 W
Minimální provozní napájecí napětí (min.)	198 V	Temperature	
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0.95	Okolní teplota (max.)	45 °C
Napětí pro zažehnutí (max.)	4.5 kV	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Napětí pro zažehnutí (min.)	3.3 kV	Teplota skladování (max.)	80 °C
Doba vypnutí zapalování (jmen.)	21 min	Teplota skladování (min.)	-25 °C
Výkon při napájecím napětí (stř.)	198-254V	Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	180-264V	Maximální teplota (max.)	75 °C
Svodový proud (max.)	0.5 mA		
Šířka náběhového proudu	0.25 ms		
Odchylka konstantního příkonu	-3%/+3%		
Ztráty výkonu (jmen.)	4.5 W		

PrimaVision Mini for CDM

Mechanical and Housing

Tělo	Independent
------	-------------



Approval and Application

Aktivní teplotní ochrana	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard vibrací	IEC68-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb
Značky schválení	F-Marking CE marking ENEC certifikát CB Certificate
Úroveň brumu a hluku	Inaudible

Product Data

Úplný kód výrobku	872790089060000
Objednávací název produktu	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – výrobek	8711500881632
Objednávací kód	89060000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	913700646266
Celková hmotnost (kus)	0,230 kg

Rozměrové výkresy



HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

