




PrimaVision Mini CDM-lampuille

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Pienikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun.


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	15 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	24
Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	2 m
Liitintyyppi	Liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	Independent

Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus CB-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089060000
Paikallisen koodin kuvaus	4008021
Tilauuskoodi	89060000
Tuotekoodi (12NC)	913700646266
Paikallinen koodi	4008021
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500881632
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8727900890600

PrimaVision Mini CDM-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

