




# HID-PrimaVision Mini CDM

## HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens               |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Ingangsspanning                                 | 220 tot 240 V    |
| Ingangsfrequentie                               | 50 to 60 Hz      |
| Ingangsfrequentie                               | 50 tot 60 Hz     |
| Aardlekstroom (max.)                            | 0,5 mA           |
| Duur aanloopstroom                              | 0,25 ms          |
| Aanlooppiekstroom (max.)                        | 15 A             |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) 24 |                  |
| Bedrading                                       |                  |
| Kabellengte van apparaat tot lamp               | 2 m              |
| Connectortype                                   | Insert           |
| Operationele temperatuur                        |                  |
| Omgevingstemperatuurbereik                      | -20 °C t/m 45 °C |
| Levensduur T-behuizing (nom.)                   | 75 °C            |
| T-behuizing maximaal (max.)                     | 75 °C            |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen           |                  |
| Behuizing                                       | Independent      |

| Keurmerken en classificaties     |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Keurmerken                       | F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat |
| Productgegevens                  |                                                          |
| Productnaam voor bestelling      | HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz                      |
| Volledige productnaam            | HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz                      |
| Full EOC                         | 872790089060000                                          |
| Bestelcode                       | 8711500881632                                            |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913700646266                                             |
| Lokale code                      | PVM020ICDMNG                                             |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                                        |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500881632                                            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                                       |
| EAN/UPC - Case                   | 8727900890600                                            |

# HID-PrimaVision Mini CDM

## Maatschets



| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2       | A3       | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-PV m 20 /I CDM<br>220-240V 50/60Hz | 4,8 mm | 34,0 mm | 234,7 mm | 225,1 mm | 202,0 mm | 49,4 mm |

