

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Controlo electrónico HID miniatura para lâmpadas CDM – quebrando as barreiras da criatividade e inovação em design da luminária

Dados do produto

Informações gerais	
Código da aplicação	HPF
Versão	mk1
Tipo de lâmpada	CDM
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Adequado para utilização no exterior	Não
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	24

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de rede mínima operacional (Mín.)	198 V
Fator de potência 100% de carga (Nom.)	0,95
Tensão da ignição (Máx.)	4,5 kV
Tensão da ignição (Mín.)	3,3 kV
Tempo de desativação da ignição (Nom.)	21 min
Desempenho da tensão de rede (CA)	198-254V
Segurança da tensão de rede (CA)	180-264V
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms
Desvio da potência constante	-3%/+3%
Perdas de potência (Nom.)	4,5 W

Pico da corrente de irrupção (Máx.)	15 A
-------------------------------------	------

Cabeamento	
Capacidade do cabo de saída de ligação de ambas as saídas (Nom.)	150 pF
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m
Comprimento do cabo descarnado	10.0-11.0 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	0.75-2.50 mm ²
Tipo de conector	Inserir

Características do sistema	
Potência da lâmpada-balastro nominal	20 W

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	80 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-25 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
T-máxima na caixa (Máx)	75 °C


PrimaVision Mini for CDM

Dados mecânicos e de revestimento	
Compartimento	Independent

Aprovação e aplicação	
Proteção da temperatura ativa	Sim
EMI 9 kHz... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard de vibração	IEC68-2-6 F c
Impactos standard	IEC 68-2-29 Eb
Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação ENEC Certificação CB
Nível de zumbido e ruído	Inaudible

Dados do produto	
Código do produto completo	872790089060000
Nome de produto da encomenda	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – Produto	8711500881632
Código de encomenda	89060000
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	913700646266
Peso líquido (Peça)	0,230 kg

Desenho dimensional



HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product

HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

