




PrimaVision Mini pre CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniaturný elektronický predradník HID pre CDM výbojky – ponúka nové možnosti kreatívneho a inovatívneho dizajnu svetidiel


Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)	0,5 mA
Šírka nárazového prúdu	0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)	15 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)	24
Káble	
Dĺžka kábla od zariadenia k svetelnému zdroju	2 m
Typ konektora	Vložka
Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	-20 °C až 45 °C
Životnosť pri teplote krytu (nom.)	75 °C
Maximálna teplota krytu (max.)	75 °C

Mechanické časti a teleso	
Teleso	Independent
Schválenie a použitie	
Schvaľovacie značky	Označenie F Označenie CE Certifikát ENEC Certifikát CB
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Úplný názov produktu	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Úplný kód produktu	872790089060000
Objednávkový kód	89060000
Č. materiálu (12NC)	913700646266
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500881632
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8727900890600

PrimaVision Mini pre CDM

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

