




PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniatyrstorlekar av elektroniska HID-driftdon för CDM-lampor; öppnar upp gränserna för kreativitet och innovation i armaturdesign.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	15 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
24	
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	2 m
Kopplingstyp	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	Independent

Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CB-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089060000
Beskrivning av lokal kod	7981706
Beställningsnummer	89060000
Materialnummer (12NC)	913700646266
Lokal kod	7981706
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500881632
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8727900890600

PrimaVision Mini for CDM

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

