



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision er det ultimative inden for teknologi med elektronisk HID forkobling – høj kvalitet, kompakte, lette og nemme at bruge samt ekstra funktioner, der giver optimal ydeevne med 35 W, 50 eller 70 W CDM-lyskilder. Den nyligt tilføjede omkoblingsfunktion giver maksimal fleksibilitet for brugerne, da der er integreret tre forskellige valg af wattforbrug i en enkelt driver.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,25 mA
Bredde på startstrøm	10 ms
Indgangsstrøm (nom.)	0.45 A
Startstrømspids (maks.)	8 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	32
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	2 m
Stiktype	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 55 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	-
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/I
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-certifikat CB-certifikat VDE-EMC-mærkning


Produktdata	
Ordreprodukt navn	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088522400
Beskrivelse af lokal kode	2049073601
Ordrekode	88522400
Materialenr. (12NC)	913700646666

AspiraVision Compact for CDM

Lokal ordrekode	2049073601
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500881649
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12

EAN/UPC – kasse	8727900885224
-----------------	---------------

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

