



AspiraVision Compact para CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision es el modelo de excelencia en tecnología de equipo electrónico de HID, de gama alta, compacta, ligera y fácil de usar, con funciones añadidas para lograr un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 35, 50 y 70 W. El último modelo de multipotencia permite utilizar un sólo equipo para alimentar lámparas de 35W, 50W o 70W (selector en la carcasa del equipo)

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,25 mA
Anchura de corriente de irrupción	10 ms
Corriente de entrada (nom.)	0.45 A
Pico de corriente de irrupción (máx.)	8 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	32
Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2 m
Tipo de conector	Inserción
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	80 °C


Controles y regulación	
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	/I
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE Certificado CB Certificado VDE-EMC

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088522400
Código de pedido	88522400
Código 12NC	913700646666
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500881649

AspiraVision Compact para CDM

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900885224

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

