




HID-AspiraVision Compact CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision is het toonbeeld van uitmuntendheid op het gebied van technologie voor elektronische HID-VSA's: topklasse, compact, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken, met extra functies voor optimale prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen. De onlangs toegevoegde schakelfunctie levert maximale flexibiliteit voor gebruikers door de keuze uit drie verschillende vermogens te integreren in één enkele driver.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA
Duur aanloopstroom	10 ms
Ingangsstroom (nom.)	0.45 A
Aanloopstroom (max.)	8 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	32

Bedrading

Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Connectortype	Insert

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 55 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C


Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/I
Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat CB-certificaat VDE-EMC-markering
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088522400
Bestelcode	88522400
Materiaalnr. (12NC)	913700646666

HID-AspiraVision Compact CDM

Lokale code	AVC070ICDMSS
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500881649
Numerator - Dozen per buitendoos	12

EAN/UPC - Case	8727900885224
----------------	---------------

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

