



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision é a marca de excelência em tecnologia de controlo electrónico HID – sofisticado, compacto, leve e fácil de utilizar, com funcionalidades acrescidas para um desempenho ideal de lâmpadas CDM de 35, 50 e 70 W. A função de comutação recentemente adicionada proporciona flexibilidade máxima aos utilizadores através da integração de três opções de potência diferentes num único controlador.

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,25 mA
Largura da corrente de irrupção	10 ms
Corrente de entrada (Nom.)	0,45 A
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	8 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	32

Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m
Tipo de conector	Inserção

Temperatura	
Amplio intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C

Controlos e regulação	
Interface de controlo	-

Características mecânicas e compartimento	
Corpo	/I

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marcação F Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE Certificação CB Marcação VDE-EMC



Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	872790088522400
Código de encomenda	88522400
N.º material (12NC)	913700646666
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500881649
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12

AspiraVision Compact for CDM

EAN/UPC - Caso

8727900885224

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

