




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz


AspiraVision este marca excelenței în tehnologia de echipamente electronice HID – calitate superioară, compact, ușor și simplu de utilizat, cu caracteristici suplimentare pentru performanța optimă a lămpilor CDM de 35, 50 și 70 W. Funcția de comutare adăugată recent asigură flexibilitatea maximă pentru utilizatori, prin integrarea a trei variante de putere diferite într-un sigur balast.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric		Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V	Interfață sistem de comandă	-
Frecvență linie	50 to 60 Hz		
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Sistem mecanic și carcasă	
Curent de scurgere la pământ (max.)	0.25 mA	Carcasă	/I
Lățime curent de pornire	10 ms		
Curent de intrare (nom.)	0.45 A	Aprobare și aplicație	
Vârf curent de pornire (max.)	8 A	Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE Certificat CB Marcaj VDE-EMC
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	32		
Cablaj		Date despre produs	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	2 m	Nume comandă produs	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Tip conector	Insertie	Numele complet al produsului	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Temperatură		Full EOC	872790088522400
Interval temperatură ambientală	între -20 °C și 55 °C	Cod de comandă	88522400
Durată de viață T-case (nom.)	80 °C	Număr material (12NC)	913700646666
		Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
		EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500881649
		Numărător SAP – Pachete per exterior	12
		EAN/UPC – Cutie	8727900885224

AspiraVision Compact for CDM

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

