




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision je značkou špičkové kvality v oblasti technologie elektronických předřadníků pro vysokotlaké výbojky – luxusní, kompaktní, lehké a snadno použitelné, s přidanými funkcemi pro optimální výkon světelných zdrojů CDM 35, 50 a 70W. Nově přidaná funkce přepínání nabízí uživatelům maximální flexibilitu díky integraci tří volitelných příkonů do jednoho předřadníku.


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Vstupní proud (jmen.)	0.23 A
Prodrátování	
Typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až 55 °C
Řízení a stmívání	
Řídicí rozhraní	-
Mechanické a materiály	
Tělo	/I

Certifikace a použití	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Certifikační značky	Označení F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE Certifikát CB Označení VDE EMC
Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088524800
Objednací kód	88524800
Číslo materiálu (12NC)	913700647666
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881663
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900885248

AspiraVision Compact for CDM

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

