




AspiraVision Compact für CDM

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

HID-AspiraVision ist das neue, innovativste elektronische MultiWatt Vorschaltgerät für CDM-Lampen. Die kürzlich ergänzte Umschaltfunktion bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, da das Betriebsgerät jetzt auf drei unterschiedliche Lampen-Leistungen eingestellt werden kann. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

Produkt Daten


Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0,5 mA
Eingangsstrom (Nom)	0.23 A
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Einsatz
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Steuerungsschnittstelle	-
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	/I

Genehmigung und Anwendung	
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE-Zertifikat CB- Zertifikat VDE-EMV-Kennzeichnung

Produktdaten	
Bestell-Produktname	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790088524800
Bestellcode	88524800
Material-Nr. (12NC)	913700647666
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500881663
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900885248

AspiraVision Compact für CDM

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

