




AspiraVision Compact para CDM

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision es el modelo de excelencia en tecnología de equipo electrónico de HID, de gama alta, compacta, ligera y fácil de usar, con funciones añadidas para lograr un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 35, 50 y 70 W. El último modelo de multipotencia permite utilizar un sólo equipo para alimentar lámparas de 35W, 50W o 70W (selector en la carcasa del equipo)


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA
Corriente de entrada (nom.)	0.23 A
Cableado	
Tipo de conector	Inserción
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
Controles y regulación	
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	/I

Aprobación y aplicación	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Marcas de conformidad	Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE Certificado CB Certificado VDE-EMC
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088524800
Código de pedido	88524800
Código 12NC	913700647666
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500881663
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900885248

AspiraVision Compact para CDM

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

