



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision to marka doskonałości w dziedzinie technologii statecznika elektronicznego HID — produkty z najwyższej półki, kompaktowe, lekkie i proste w użyciu, z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi optymalną wydajność lamp CDM o mocy 35, 50 i 70 W. Dodana niedawno funkcja przełączania oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność dzięki umieszczeniu trzech ustawień mocy w jednym stateczniku.


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,5 mA
Prąd wejściowy (Nom)	0.23 A
Okablowanie	
Rodzaj złącza	Wkład
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 55°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Interfejs sterownika	-
Mechanika i korpus	
Obudowa	/I

Certyfikaty i zastosowania	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/ różnicowa)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Oznaczenia Certyfikatów	Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE Certyfikat CB Znak VDE-EMC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088524800
Kod zamówienia	88524800
Materiał Nr (12NC)	913700647666
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500881663
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8727900885248

AspiraVision Compact for CDM

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

