



HF-Performer III for PL-T/C lamps

HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

HP-Performer III PL-T/C je tenký vysokofrekvenční elektronický předřadník pro zářivky PL-T a PL-C zohledňující trvalou udržitelnost. Je ideální pro použití vyžadující vysokou energetickou účinnost. Série HF-Performer III se vyznačuje robustním designem, vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Údaje o produktu


Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu	0,250 ms
Špička náběhového proudu (max.)	18 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28
Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	Vložka
Výstupní svorky, typ konektoru	Vložka
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	1 m
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-25 °C až 50 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C

Mechanické a materiály	
Tělo	S 103x67x30
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Index energetické účinnosti	A2 BAT
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Označení a balení	
Objednací název produktu	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
Celý název výrobku	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790083417800
Objednací kód	83417800
Číslo materiálu (12NC)	913700648666
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881038
Číslování SAP – balení v krabici	12

HF-Performer III for PL-T/C lamps

Pouzdro – EAN/UPC	8727900834178
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

