PHILIPS

Lighting



HF-Performer III pentru surse de iluminat PL-T/C

HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III PL-T/C este un stabilizator de curent electronic durabil, subțire și de înaltă frecvență pentru lămpi fluorescente PL-T și PL-C. Este ideal pentru aplicații în care este cerut un grad ridicat de eficiență energetică. Gama HF-Performer III are un design robust, îndeplinește toate cerințele relevante internaționale în materie de siguranță și de performanță și este eficientă energetic (CELMA EEI A2). Balastul este conceput în primul rând pentru aplicaţii de interior. Pentru aplicaţii de exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasal minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecţie electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicaţie tipică.

Catalog de date

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Lăţime curent de pornire	0,250 ms
Vârf curent de pornire (max.)	18 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28

Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Inserţie
Tip conector borne de ieşire	Inserţie
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	1 m

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -25 °C până la 50 °C
Durată de viaţă T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	S 103x67x30


HF-Performer III pentru surse de iluminat PL-T/C

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A2 BAT
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV

Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Numele complet al produsului	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790083417800
Cod de comandă	83417800
Număr material (12NC)	913700648666
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500881038
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900834178

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.