



HF-Performer III PL-T/C-lampuille

HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III PL-T/C on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaitte PL-T- ja PL-C-loistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer III -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2).

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisvirran leveys	0,250 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	18 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) 28	
Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Liitin
Lähtöliitännän liitintyyppi	Liitin
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	1 m
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-25...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C


Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	S 103x67x30
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A2/A2 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V
Koko tuotenimi	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790083423900
Paikallisen koodin kuvaus	4008119
Tilauuskoodi	83423900
Tuotekoodi (12NC)	913700648866
Paikallinen koodi	4008119
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

HF-Performer III PL-T/C-lampuille

EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500881052
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900834239

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

