



HF-Performer III pentru surse de iluminat PL-T/C

HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III PL-T/C este un stabilizator de curent electronic durabil, subțire și de înaltă frecvență pentru lămpi fluorescente PL-T și PL-C. Este ideal pentru aplicații în care este cerut un grad ridicat de eficiență energetică. Gama HF-Performer III are un design robust, îndeplinește toate cerințele relevante internaționale în materie de siguranță și de performanță și este eficientă energetic (CELMA EEI A2). Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații de exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric		Tip conector borne de ieșire	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V	Insertie	
Frecvență linie	50 to 60 Hz	Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	1 m	
Lățime curent de pornire	0,250 ms	Temperatură	
Vârf curent de pornire (max.)	18 A	Interval temperatură ambientală	
Număr de produse pe MCB (16 A tip B)	28	De la -25 °C până la 50 °C	
(nom.)		Durată de viață T-case (nom.)	
		75 °C	
		Maximum T-case (max.)	
		75 °C	
		Sistem mecanic și carcasă	
Cablaj		Carcasă	
Tip conector borne de intrare	Insertie	S 103x67x30	

HF-Performer III pentru surse de iluminat PL-T/C

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A2/A2 BAT
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V

Numele complet al produsului	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790083423900
Cod de comandă	83423900
Număr material (12NC)	913700648866
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500881052
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900834239

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

