



HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V

HF-Performer Intelligent je tenký a lehký vysokofrekvenční elektronický předřadník, který umožňuje provádět výměny světelných zdrojů TL5 HE a HO stejné délky, a dosáhnout tak maximální logistické flexibility z hlediska designu svítidel a manipulaci s nimi. Předřadník HF-Performer Intelligent je díky své inteligentní funkci při ovládání napájení založené na technologii Philips EII optimalizován pro maximální účinnost systému (CELMA EEI A2 BAT) v kombinaci se světelným zdrojem TL5 a TL5 Eco.

Údaje o produktu


Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,35 ms
Špička náběhového proudu (max.)	31 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	12
Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	Vložka
Výstupní svorky, typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-25 °C až 50 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C

Mechanické a materiály	
Tělo	L360x30x22
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Index energetické účinnosti	A2 BAT
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Označení a balení	
Objednací název produktu	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII
Celý název výrobku	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V
Full EOC	872790086249200
Objednací kód	86249200
Číslo materiálu (12NC)	913700652566
Číslování SAP – počet v balení	1

HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881182
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900862492

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

