



# HF-PERFORMER EII

## Intelligent für TL5 HE/HO Lampen

### HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V

Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank der intelligenten Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5, TL5c, TL-D und PL-L erheblich steigern.

#### Produkt Daten

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Betrieb und Elektrik</b>                    |                  |
| Eingangsspannung                               | 220 bis 240 V    |
| Netzfrequenz                                   | 50 to 60 Hz      |
| Eingangsfrequenz                               | 50 bis 60 Hz     |
| Ableitstrom (max.)                             | 0,5 mA           |
| Einschaltstromweite                            | 0,35 ms          |
| Einschaltstrom (max.)                          | 31 A             |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 12 |                  |
| <b>Verdrahtung</b>                             |                  |
| Typ Anschlussklemme Eingang                    | Einsatz          |
| Anschlussklemme sekundär                       | Einsatz          |
| <b>Temperatur</b>                              |                  |
| Umgebungstemperaturbereich                     | -25 °C bis 50 °C |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)            | 75 °C            |


|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gehäusetemperatur (Max)          | 75 °C                                         |
| <b>Mechanik und Gehäuse</b>      |                                               |
| Gehäuse                          | L360x30x22                                    |
| <b>Genehmigung und Anwendung</b> |                                               |
| Schutzart (IP)                   | IP20 [Fernhalten von Fingern]                 |
| Energieeffizienzindex            | A2 BAT                                        |
| Sicherheitsstandard              | IEC 61347-2-3                                 |
| Umweltnorm                       | ISO 14001                                     |
| Zeichen & Zertifikate            | CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat |
| <b>Produktdaten</b>              |                                               |
| Bestell-Produktname              | HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII                   |
| Gesamtbezeichnung des Produkts   | HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V          |

# HF-PERFORMER EII Intelligent für TL5 HE/HO Lampen

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode      | 872790086249200 |
| Bestellcode             | 86249200        |
| Material-Nr. (12NC)     | 913700652566    |
| Anzahl pro Verpackung   | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500881182   |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12            |
| EAN Umverpackung                | 8727900862492 |

## Abmessungsskizzen



| Product                     | D1     | C1    | A1     | A2     | B1    |
|-----------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |

