

HF-Performer Intelligent pentru surse de iluminat TL5 HE/HO

HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V

HF-Performer Intelligent pentru lămpi Master și ECO TL5 HE/HO, TL-D și PL-L. HF-Performer Intelligent dispune de recunoașterea automată a lămpii conectate și își poate ajusta independent parametrii de operare la lampa respectivă, cu exactitate. Acest lucru duce la un avantaj major, în special pentru lămpile T5, deoarece înseamnă că lămpile TL5 HE și HO cu aceeași lungime pot fi permutate. Având la dispoziţie o gamă de șapte balasturi, clientul poate gestiona eficient orice combinaţie posibilă de lămpi Master TL5 și Eco, TL-D și PL-L. Balastul este conceput în principal pentru întrebuinţările de interior. Pentru întrebuinţările de exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de cel puţin clasa I și suficient de protejat împotriva apei și prafului. Instalaţia trebuie să fie, de asemenea, protejată împotriva curentului de trăsnet sau să aibă orice altă protecţie electrică necesară, după cum este cazul pentru astfel de instalaţii și aplicaţii tipice.

Catalog de date

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lăţime curent de pornire	0,35 ms
Vârf curent de pornire (max.)	31 A

Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	12

Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Inserţie
Tip conector borne de ieşire	Inserţie

HF-Performer Intelligent pentru surse de iluminat TL5 HE/HO


Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -25 °C până la 50 °C
Durată de viaţă T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L360x30x22

Aprobare și aplicaţie	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficienţă energetică	A2 BAT
Standard de siguranţă	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV

Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII
Numele complet al produsului	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V
Full EOC	872790086249200
Cod de comandă	86249200
Număr material (12NC)	913700652566
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500881182
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900862492

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.