



HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V

HF-Performer Intelligent je tenký a lehký vysokofrekvenční elektronický předřadník, který umožňuje provádět výměny světelných zdrojů TL5 HE a HO stejné délky, a dosáhnout tak maximální logistické flexibility z hlediska designu svítidel a manipulaci s nimi. Předřadník HF-Performer Intelligent je díky své inteligentní funkčnosti při ovládání napájení založené na technologii Philips EII optimalizován pro maximální účinnost systému (CELMA EEI A2 BAT) v kombinaci se světelným zdrojem TL5 a TL5 Eco.


Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Mechanické a materiály	
Vstupní napětí	220 až 240 V	Tělo	L 425x30x22
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Certifikace a použití	
Svodový proud (max.)	0,5 mA	Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Šířka náběhového proudu	0,37 ms	Index energetické účinnosti	A2 BAT
Špička náběhového proudu (max.)	31 A	Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	8	Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
		Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Prodrátování			
Vstupní svorky, typ konektoru	Vložka	Označení a balení	
Výstupní svorky, typ konektoru	Vložka	Objednací název produktu	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
		Celý název výrobku	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V
Teplota okolí		Full EOC	872790086250800
Rozsah okolních teplot	-25 °C až 50 °C	Objednací kód	86250800
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C	Číslo materiálu (12NC)	913700652666
Maximální teplota (max.)	75 °C	Číslování SAP – počet v balení	1

HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881199
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900862508

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

