



HF-PERFORMER Intelligent για λαμπτήρες TL5 HE/HO

HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V

HF-Performer Intelligent για λαμπτήρες Master και ECO TL5 HE/HO, TL-D και PL-L. Το HF-Performer Intelligent διαθέτει αυτόματη αναγνώριση του συνδεδεμένου λαμπτήρα και μπορεί ανεξάρτητα να ρυθμίσει με ακρίβεια τις παραμέτρους λειτουργίας του στον αντίστοιχο λαμπτήρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά για τους λαμπτήρες T5, αφού σημαίνει ότι μπορούν οι λαμπτήρες TL5 HE και HO του ίδιου μήκους να εναλλάσσονται. Με μια επιλογή από επτά μπάλαστ, ο πελάτης μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κάθε πιθανό συνδυασμό των λαμπτήρων Master TL5 και Eco, TL-D και PL-L. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,37 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	31 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	8

Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C

HF-PERFORMER Intelligent για λαμπτήρες TL5 HE/HO

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Περιβλήμα	L 425x30x22
-----------	-------------

Έγκριση και Εφαρμογή


Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2 BAT
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 61347-2-3
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE-EMV

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
----------------------------	-----------------------------

Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V
Full EOC	872790086250800
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFP228-80TL5
Κωδικός παραγγελίας	86250800
Αρ. υλικού (12NC)	913700652666
Τοπικός κωδικός	HFP228-80TL5
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881199
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώπο	8727900862508

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

